


## Übersicht der Pumpenmontagearten für pneumatische Doppelmembranpumpe KS20850



KS20850 mit Wandmontagewinkel



KS20850 mit pneumatischer  
 Anschlußeinheit 1fach




KS20850 mit pneumatischer  
 Anschlußeinheit 2fach



KS20850 mit 4,5 Liter Behälter,  
 schwenkbar



KS20850 mit Ansaugrohr ohne  
 RS-Ventil auf Stativ



KS20850 mit Oberbehälter  
 4,5 Liter auf Stativ



KS20850 mit Oberbehälter  
 4,5 Liter auf Pumpenkarre




KS20850 mit Ansaugsystem Hobbock  
 auf Pumpenkarre



KS20850 mit Ansaugrohr mit  
 RS-Ventil auf Pumpenwagen


\* Membranpumpe muss gedreht montiert werden!

## Übersicht der Pumpenmontagearten für pneumatische Doppelmembranpumpe KS20850




Stand-Version

KS20850 mit 8-Kant Deckel; Rührwerk und Ansaugrohr  
mit RS-Ventil auf 30 Liter Hobbock-Lifter




Mobile-Version



\*Klappdeckel



\*geschlossener Deckel



\*8-Kant Deckel

KS20850 mit \*, Ansaugrohr mit RS-Ventil auf 200 Liter Pneumatik-Lifter