




Übersicht der vorgefertigten Ausführungen für das Doppelsieb PN 400




Links:
Doppelsieb PN 400 mit
einzelnen Kugelhähnen
und Ablassschraube EST
15005 900011



Oben:
Doppelsieb PN 400 mit einzelnen Kugelhähnen und
Ablasskugelhahn EST
15005 900012



Oben:
Doppelsieb PN 400 mit 3/2-Wege
Kugelhähnen und Ablasskugelhahn EST
15005 900022



Links:
Doppelsieb PN 400 mit
3/2-Wege Kugelhähnen
und Ablassschraube EST
15005 900021

Doppelsiebe werden immer dann eingesetzt, wenn eine Filterreinigung ohne Produktionsunterbrechung gewünscht ist. Die Ablassvorrichtung dient der Druckentlastung vor dem Öffnen und ist wahlweise über eine kompakte Ventilschraube oder einen Kugelhahn lieferbar. Die Ausführung mit einzelnen Kugelhähnen zur Umschaltung benötigt etwas mehr Einbauraum, ist aber kostengünstig, wogegen die Ausführung mit den 3/2-Wege Kugelhähnen einen sehr kompakten Aufbau ermöglicht. Die Umschaltung ist hier mit 2 Handgriffen erledigt.