







Übersicht der Pumpenmontagearten für pneumatische Doppelmembranpumpe KS20853




KS20853 mit Montagewinkel



KS20853 mit Wandkonsole

KS20853 mit pneumatischer
Anschlußeinheit 1fachKS20853 mit pneumatischer
Anschlußeinheit 2fachStand-Version
KS20853 mit 8-Kant Deckel; Rührwerk und Ansaugrohr
mit RS-Ventil auf 30 Liter Hobbock-LifterMobile-Version
KS20853 mit 8-Kant Deckel; Rührwerk und Ansaugrohr
mit RS-Ventil auf 30 Liter Hobbock-Lifter

*Klappdeckel



*geschlossener Deckel



*8-Kant Deckel

KS20853 mit *, Ansaugrohr mit RS-Ventil auf 200 Liter Pneumatik-Lifter